


# E11260



連接電纜

VDOGH040MSS0002H04STGF040MSS

停產產品 - 存檔登錄



## 應用

|       |               |
|-------|---------------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點 |
| 無矽樹脂  | 是             |

## 電氣數據

|           |     |                   |
|-----------|-----|-------------------|
| 工作電壓      | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| 防護等級      |     | III               |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 3                 |

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...85 |
| 外殼防護等級 |      | IP 68    |

## 機械技術數據

|         |        |
|---------|--------|
| 材質      | PUR    |
| 成型體材料   | PUR    |
| 滾花螺母的材料 | 黃銅，鍍鎳的 |

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

# E11260



## 連接電纜

VDOGH040MSS0002H04STGF040MSS

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



### 電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm)

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

