


# E11263



連接電纜

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

停產產品 - 存檔登錄



| 應用        |      |                   |
|-----------|------|-------------------|
| 特殊的性能     |      | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點     |
| 無矽樹脂      |      | 是                 |
| 電氣數據      |      |                   |
| 工作電壓      | [M]  | < 60 AC / < 75 DC |
| 防護等級      |      | III               |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 3                 |
| 工作條件      |      |                   |
| 環境溫度      | [°C] | -25...85          |
| 外殼防護等級    |      | IP 68             |
| 機械技術數據    |      |                   |
| 材質        |      | PUR               |
| 成型體材料     |      | PUR               |
| 滾花螺母的材料   |      | 黃銅，鍍鎳的            |
| 注釋        |      |                   |
| 包裝單位      |      | 1 件數              |




## 連接電纜

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



### 電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm)

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

