


適配器插頭

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



電氣數據

工作電壓	[M]	< 250 AC/DC
------	-----	-------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	22.6
安裝螺紋		M20
材質		黃銅 鍍鎳的
成型體材料		黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 0.05 m, PVC; 4 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的



E11293



適配器插頭

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色