


E11299



連接電纜

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無滲素
-------	-----

電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外殼防護等級	IP 68
--------	-------

機械技術數據

材質	PUR
----	-----

成型體材料	PUR
-------	-----

滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
---------	--------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12，直型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的



E11299



連接電纜

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

