

E11301



連接電纜

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能		無滲素
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：PUR; 鎖定：黃銅，鍍鎳的



E11301




連接電纜

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

