

E11318




連接電纜

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

停產產品 - 存檔登錄


替代產品: E11353

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[M]	10...30 DC
防護等級		III
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



E11318




連接電纜

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

電氣連接

電纜: 5 m, TPU, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm

