


E11323



連接電纜

VDOGF030MSS0005H03STGF030MSS



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	3
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
注釋	
包裝單位	1 件數

E11323



連接電纜

VDOGF030MSS0005H03STGF030MSS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 黑色, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm

