

E11346




連接電纜

VDOAH032MSS00,3H03STGF030MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC250

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無鹵素；鍍金接點	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
輸出		
電氣設計	PNP	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
材質	PUR	
成型體材料	PUR	
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

E11346



連接電纜

VDOAH032MSS00,3H03STGF030MSS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

