


E11389



連接電纜

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數




連接電纜

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


連接



電氣連接 - Buchse



連接



E11389



連接電纜

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm