


# E12405



## Y連接電纜

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A 輸入電纜 灰色  
C - B octavis電纜 黑色



### 應用

特殊的性能

無滷素

### 電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

當前負載總數最大值

[A]

4

### 工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

### 機械技術數據

重量

[g]

65

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

中央分配器的端口數量

2

### 注釋

包裝單位

1 件數

# E12405



## Y連接電纜


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



### 連接



### 電氣連接 - 插座

電纜: 0.25 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5.0 mm; 5 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm)

連接器: 2 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

