


E12409

帶插座連接電纜

ADOGH080VAS0070E08



應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	2

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量	[g]	4335
尺寸	[mm]	15 x 15 x 46
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E12409



帶插座連接電纜


ADOGH080VAS0070E08

電氣連接

電纜：70 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.9 mm; 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PVC；鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L)；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

顏色符合DIN EN
60947-5-6標準

芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
OG =	橘黃色
VT =	紫色
WH =	白色