


E12430



帶插座連接電纜

ADOGD040ZDS0002H04



CE

應用

特殊的性能

鍍金接點

設計

電源電纜, T編碼

電氣數據

工作電壓

[V]

< 60 DC

當前負載總數最大值

[A]

12

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...85

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

242.7

尺寸

[mm]

15.4 x 15.4 x 52.8

材質

PP

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

模壓鑄鋅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

E12430



帶插座連接電纜


ADOGD040ZDS0002H04

電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 黑色, Ø 8 mm; 4 x 1.5 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: T; 成型體: TPU; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色