


E12436




帶插頭連接電纜

ASTGH080MSS0002H08



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	133
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜： 2 m, PUR, 黑色, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm²		
電氣連接 - 插頭		
連接器： 1 x M12, 直型；編碼： A; 成型體： PUR; 鎖定： 黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩： 0.7...0.9 Nm		



E12436



帶插頭連接電纜

ASTGH080MSS0002H08

連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

顏色符合DIN EN 60947-5-6標準

芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
OG =	橘黃色
VT =	紫色
WH =	白色