


# E12437



帶插頭連接電纜

ASTGH080MSS0005H08



## 電氣數據

工作電壓 [V] < 30 AC / < 36 DC

## 工作條件

環境溫度 [°C] -25...80

外殼防護等級 IP 67

## 機械技術數據

重量 [g] 313.7

材質 PUR

成型體材料 PUR

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

## 注釋


包裝單位 1 件數

## 電氣連接

電纜：5 m, PUR, 黑色, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## 電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm



# E12437

帶插頭連接電纜

ASTGH080MSS0005H08



## 連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

顏色符合DIN EN 60947-5-6標準

芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
OG =	橘黃色
VT =	紫色
WH =	白色