


E12460



連接電纜


ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



應用	
特殊的性能	鍍金接點；屏蔽的電纜
電氣數據	
工作電壓 [M]	< 30 AC / < 36 DC
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...90
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
重量 [g]	111.4
成型體材料	黃銅，鍍鎳的 / TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M23，直型；成型體：黃銅，鍍鎳的；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；屏蔽連接電纜：已連接螢幕



E12460




連接電纜

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR, 黑色, Ø 6 mm, 屏蔽; 8 x 0.25 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕

