


E12500



可接線插頭

SSTGH040ZDSFKG



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
設計		電源電纜，T編碼
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 DC
當前負載總數最大值	[A]	12；（如果使用1.5 mm ² 電纜）
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	25.7
尺寸	[mm]	20 x 20 x 65.5
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅
密封材質		丁晴橡膠
注釋		
包裝單位		1 件數

E12500



可接線插頭

SSTGH040ZDSFKG

電氣連接

螺絲接線端子: 0.75...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 8...10 mm

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: T; 成型體: PA; 鎖定: 模壓鑄鋅; 密封圈: 丁晴橡膠; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.4 Nm



連接

