


# E12544

帶插座連接電纜

ADOGS030PLS0002H03



## 應用

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂；無滷素；牽引鏈適用性 |
| 無矽樹脂  | 是               |

## 電氣數據

|           |     |           |
|-----------|-----|-----------|
| 工作電壓      | [V] | 8...32 DC |
| 防護等級      |     | III       |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 4         |

## 工作條件

|        |      |                  |
|--------|------|------------------|
| 環境溫度   | [°C] | -40...85         |
| 環境溫度變化 | [°C] | -20...85         |
| 外殼防護等級 |      | IP 67; (配合連接器插入) |

## 機械技術數據

|        |              |                                     |
|--------|--------------|-------------------------------------|
| 重量     | [g]          | 81.5                                |
| 材質     |              | PA                                  |
| 成型體材料  |              | PA                                  |
| 牽引鏈適用性 |              | 是                                   |
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                      |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|        | 彎曲週期         | > 5 Mio.                            |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                           |

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

# E12544



帶插座連接電纜

ADOGS030PLS0002H03

## 電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0.15 mm )

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 德國連接器, 直型; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍鎳的



## 連接



BK = 芯線顏色 : 黑色  
BN = 棕色  
RD = 紅色