


E12551

帶插座連接電纜

ADOGS020PLS0005H02



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；牽引鏈適用性	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	8...32 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
環境溫度變化	[°C]	-20...85
外殼防護等級		IP 67;（配合連接器插入）
機械技術數據		
重量	[g]	186.7
材質		PA
成型體材料		PA
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大 值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
注釋		
包裝單位	1 件數	

E12551



帶插座連接電纜

ADOGS020PLS0005H02

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 5.4 mm; 2 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 德國連接器, 直型; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍鎳的



連接



BK = 芯線顏色 : 黑色
BN = 棕色