


E12556



連接電纜

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

12...24 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...85

環境溫度變化

[°C]

-30...70

外殼防護等級

IP 67; (配合連接器插入)

機械技術數據

重量

[g]

119

成型體材料

PA

注釋

包裝單位

1 件數

E12556



連接電纜

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無鹵素, 紫色, Ø 6.4 mm; 纏繞的: 2 x 0.50 mm² (28 x 0.15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 2 x 德國連接器, 直型; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍鎳的



連接

