


E12557



連接電纜

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



應用	
特殊的性能	無矽樹脂; 無滷素
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [V]	12...24 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...85
環境溫度變化 [°C]	-30...70
外殼防護等級	IP 67; (配合連接器插入)
機械技術數據	
重量 [g]	173.7
成型體材料	PA
注釋	
包裝單位	1 件數

E12557



連接電纜

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 紫色, \varnothing 6.4 mm; 纏繞的: $2 \times 0.50 \text{ mm}^2$ (28 x 0.15 mm) + $2 \times 1 \text{ mm}^2$ (52 x 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 2 x 德國連接器, 直型; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍鎳的



連接

