


E12582



可接線AMP插座

SDOGV060--AFKCR



電氣數據

工作電壓	[M]	12...24 DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...100
------	------	-----------

環境溫度變化	[°C]	-40...100
--------	------	-----------

外殼防護等級	IP 67; (配合連接器插入)
--------	------------------

機械技術數據

重量	[g]	14
----	-----	----

尺寸	[mm]	29.8 x 26.4 x 31.5
----	------	--------------------

材質	插座外殼: PBT; 觸頭 接點: 鍍錫的
----	-----------------------

附件

供貨範圍	保護板插頭: 6
------	----------

密封單芯線: 2 x 0,5 mm ²

密封單芯線: 4 x 2,5 mm ²

壓接接點: 6

電氣連接

接線端子座: 2 x 0.5 mm²

E12582




可接線AMP插座

SDOGV060--AFKCR

4 x 2.5 mm²

電氣連接 - 插座

連接



連接器：1 x AMP連接器，直型；觸頭 接點：鍍錫的