


# E12583



可接線插孔

SDOGS060--AFKCR



## 應用

|       |      |
|-------|------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂 |
| 無矽樹脂  | 是    |

## 電氣數據

|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| 工作電壓      | [M] | 8...32 DC     |
| 防護等級      |     | III           |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 4; (...40 °C) |

## 工作條件

|        |      |                  |
|--------|------|------------------|
| 環境溫度   | [°C] | -40...80         |
| 環境溫度變化 | [°C] | -20...80         |
| 外殼防護等級 |      | IP 67; (配合連接器插入) |

## 機械技術數據

|    |     |            |
|----|-----|------------|
| 重量 | [g] | 15.1       |
| 材質 |     | 黃銅 鍍鎳的; PA |

## 注釋

|      |  |      |
|------|--|------|
| 包裝單位 |  | 1 件數 |
|------|--|------|

# E12583



可接線插孔

SDOGS060--AFKCR

## 電氣連接

6 x 0.5 mm<sup>2</sup>

連接器：1 x 德國連接器 (DT-06-6S-CE02)



## 連接

