


E12628



安裝角度

VALVE BRACKET 30-50MM



應用	
設計	應用於氣動致動器的機械接口 VDI / VDE 3845
機械技術數據	
重量 [g]	454.5
安裝支架的孔間距	80 x 30 / 130 x 30 mm
應用於閥門驅動器的軸高度	30 / 40 / 50 mm
適應用於軸徑 [mm]	> 38
材質	安裝角度：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 軸適配器：鋁
附件	
供貨範圍	內六角頭螺絲：1 x M6 x 45, 不鏽鋼 內六角頭螺絲：8 x M5 x 8, 不鏽鋼 六角螺母：8 x M5, 不鏽鋼

E12628



安裝角度

VALVE BRACKET 30-50MM

注釋

包裝單位

1 件數