


# E12641



帶插座連接電纜

ADOGX050MSS0002H05



CE

## 應用

特殊的性能	鍍金接點
設計	電源電纜, L編碼

## 電氣數據

工作電壓 [V]	63 DC
當前負載總數最大值 [A]	16

## 工作條件

環境溫度 [°C]	-40...90
外殼防護等級	IP 67

## 機械技術數據

重量 [g]	458.9
尺寸 [mm]	49 x 15.6 x 15.6
材質	PP
成型體材料	TPE
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的

## 注釋

包裝單位	1 件數
------	------

## 電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 黑色, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: TPE; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

# E12641

帶插座連接電纜

ADOGX050MSS0002H05



## 連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY