


E12645

帶插座連接電纜

ADOGX050MSS0050H05



應用		
特殊的性能		鍍金接點
設計		電源電纜, L編碼
電氣數據		
工作電壓	[V]	63 DC
當前負載總數最大值	[A]	16
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	10463
尺寸	[mm]	49 x 15.6 x 15.6
材質		PP
成型體材料		TPE
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E12645



帶插座連接電纜

ADOGX050MSS0050H05

電氣連接

電纜: 50 m, PUR, 黑色, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: L; 成型體: TPE; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY