


E12653



連接電纜

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS



應用	
特殊的性能	鍍金接點
設計	電源電纜, L編碼
電氣數據	
工作電壓	[M] 64 DC
當前負載總數最大值	[A] 16
工作條件	
環境溫度	[°C] -40...90
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
重量	[g] 230.3
材質	PP
成型體材料	TPE
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的
注釋	
包裝單位	1 件數

E12653



連接電纜

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

電氣連接

電纜: 1.0 m, PUR, 黑色, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm²


電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: L; 成型體: TPE; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接 - 2

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: L; 成型體: TPE; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

