


E12655



連接電纜

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS



CE

應用

特殊的性能	鍍金接點
設計	電源電纜, L編碼

電氣數據

工作電壓	[V]	64 DC
當前負載總數最大值	[A]	16

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	1119.7
材質		PP
成型體材料		TPE
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 5.00 m, PUR, 黑色, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: TPE; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

E12655



連接電纜

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS



電氣連接 - 2

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；成型體：TPE；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的

