


E12662



連接電纜

VDOAX050MSS0005H05STGH005MSS



應用		
特殊的性能		鍍金接點
設計		電源電纜, L編碼
電氣數據		
工作電壓	[V]	64 DC
當前負載總數最大值	[A]	16
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	1119.7
材質		PP
成型體材料		TPE
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E12662



連接電纜

VDOAX050MSS0005H05STGH005MSS

電氣連接

電纜: 5.0 m, PUR, 黑色, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm²


電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: L; 成型體: TPE; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接 - 2

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: L; 成型體: TPE; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

