


E12664



連接電纜

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS



應用

特殊的性能

鍍金接點

設計

電源電纜, L編碼

電氣數據

工作電壓

[M]

64 DC

當前負載總數最大值

[A]

16

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

4299.9

材質

PP

成型體材料

TPE

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

E12664



連接電纜

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS

電氣連接

電纜: 20.0 m, PUR, 黑色, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm²


電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: L; 成型體: TPE; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接 - 2

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: L; 成型體: TPE; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

