


# E12667



連接電纜

VDOAX050MSS0001H05STAH005MSS



| 應用        |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 特殊的性能     |      | 鍍金接點      |
| 設計        |      | 電源電纜, L編碼 |
| 電氣數據      |      |           |
| 工作電壓      | [M]  | 64 DC     |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 16        |
| 工作條件      |      |           |
| 環境溫度      | [°C] | -40...90  |
| 外殼防護等級    |      | IP 67     |
| 機械技術數據    |      |           |
| 重量        | [g]  | 262.9     |
| 材質        |      | PP        |
| 成型體材料     |      | TPE       |
| 滾花螺母的材料   |      | 黃銅, 鍍鎳的   |
| 注釋        |      |           |
| 包裝單位      |      | 1 件數      |

# E12667



## 連接電纜

VDOAX050MSS0001H05STAH005MSS

### 電氣連接

電纜: 1.0 m, PUR, 黑色, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>


### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: L; 成型體: TPE; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



### 電氣連接 - 2

#### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: L; 成型體: TPE; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

