E12673

可接線插頭

SSTGX050ZDSFKPG



應用		
特殊的性能		鍍金接點
設計		L編碼
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 63 DC
當前負載總數最大值	[A]	16
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	43.05
尺寸	[mm]	Ø 25 / L = 76
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E12673

可接線插頭

SSTGX050ZDSFKPG

電氣連接

螺絲接線端子: 1.5...2.5 mm²; 電纜護套: Ø 8...13 mm

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: L; 成型體: PA; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

連接