


# E12687



## Y連接電纜

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS



應用	
特殊的性能	無矽樹脂; 無滷素; 牽引鏈適用性
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [M]	8...32 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...80
環境溫度變化 [°C]	-20...80
外殼防護等級	IP 67; (配合連接器插入)
機械技術數據	
重量 [g]	473.5
材質	PA; 插座: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的
中央分配器的端口數量	2
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度
	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup>
	彎曲週期
	> 5 Mio.
	扭轉應力
	± 180 °/m
注釋	
包裝單位	1 件數




## Y連接電纜

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

### 電氣連接 - 德國連接器 C

#### 連接




連接器：1 x 德國連接器, 直型



### 電氣連接 - 插座 A

電纜：5 m, PUR, 無滷素, 黑色,  $\varnothing$  5.4 mm; 3 x 0.50 mm<sup>2</sup> (28 x  $\varnothing$  0.15 mm)

連接器：2 x M12, 直型; 編碼：A; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



# E12687



## Y連接電纜

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

### 電氣連接 - 插座 B

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色,  $\varnothing$  5.4 mm; 3 x 0.50 mm<sup>2</sup> (28 x  $\varnothing$  0.15 mm)

連接器: 2 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

