


E12723



Y連接電纜

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 25 AC / < 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	52
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
密封材質		FKM
注釋		
包裝單位		1 件數



Y連接電纜


Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

電氣連接


電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素, 橘黃色, Ø 4.0 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座 C

連接



連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接 - 插頭 A (2)

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接 - 插頭 B (1)

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

