


E12068



帶閥門插頭的Y形連接電纜

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

該產品即將/已停產



應用

特殊的性能

無滷素

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

過壓保護

是: (VDR)

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 65

機械技術數據

重量

[g]

350.2

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的


E12068




帶閥門插頭的Y形連接電纜

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	螺栓	
	標籤	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接 - 插頭		
連接		



連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的



E12068



帶閥門插頭的Y形連接電纜

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

電氣連接

電纜: 3 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 2 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

