


E12247



連接電纜

VDOGF030MSS0005H03DOGR030PLS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

9.6...30 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...85

外殼防護等級

IP 67; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

124.2

尺寸

[mm]

10 x 10 x 31

材質

外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM; 外殼: Hytrel G-4774 黑色

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

牽引鏈適用性

是

牽引鏈適用性

應用於靈活應用的彎曲直徑

min. 10 x 電纜直徑

傳播速度

應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²

彎曲週期

> 5 Mio.

扭轉應力

± 180 °/m

注釋

包裝單位

1 件數

E12247




連接電纜

VDOGF030MSS0005H03DOGR030PLS

電氣連接 - 插座


連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 卡口式, 直型; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm

