


# E12248

連接電纜

VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS



停產產品 - 存檔登錄



## 應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是

## 電氣數據

工作電壓	[V]	9.6...30 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67; IP 69K

## 機械技術數據

重量	[g]	120.8
尺寸	[mm]	19 x 10 x 25.5
材質		外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM; 外殼: Hytrel G-4774 黑色
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup>
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

## 注釋

包裝單位	1 件數
------	------

# E12248




## 連接電纜

VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS

### 電氣連接 - 插座


連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



### 電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm)

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 卡口式, 直型; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm

