


E12315



應用於Profibus DP的終端電阻
Profibus Terminat. Resistor



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	9.9
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E12315



應用於**Profibus DP**的終端電阻

ProfiBus Terminat. Resistor

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: B; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6 Nm



連接

