


E12316



連接電纜

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS



應用		
特殊的性能		無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
環境溫度變化	[°C]	-20...50
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	160.6
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	最小7.5 x 電纜直徑
	應用於固定裝置的彎曲半徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	最大速度5.5 m/s(水平行程為5m時)，最大加速度10 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	最大允許拉伸強度	50 N/mm² 靜態 20 N/mm² 動態

E12316



連接電纜

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: B; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 紫色, Ø 8 mm, 屏蔽; 2 x 0.25 mm²

連接



GN = 芯線顏色:
RD = 綠色
紅色

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: B; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕

