


E12317



連接電纜

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



應用

特殊的性能

無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性

電氣數據

工作電壓

[V]

< 30 AC / < 36 DC

當前負載總數最大值

[A]

4; (...40 °C)

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...70

環境溫度變化

[°C]

-20...50

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

652.5

尺寸

[mm]

14.5 x 14.5 x 48.5

材質

PUR

成型體材料

PUR

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

牽引鏈適用性

是

牽引鏈適用性

應用於靈活應用的彎曲直徑

最小7.5 x 電纜直徑

應用於固定裝置的彎曲半徑

min. 10 x 電纜直徑

傳播速度

最大速度5.5 m/s(水平行程為5m時)，最大
加速度10 m/s²

彎曲週期

> 5 Mio.

最大允許拉伸強度

50 N/mm² 靜態

20 N/mm² 動態

E12317



連接電纜

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: B; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 紫色, 屏蔽; 2 x 0.25 mm²

連接



GN = 芯線顏色:
RD = 綠色
紅色

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: B; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕

