


E12340

帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0010C04



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
注意環境溫度		21天: ...120
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	512.7
尺寸	[mm]	28 x 15 x 38
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	彎曲半徑	min. 10 x 電纜直徑

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E12340



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0010C04

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽: 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 模壓鑄鋅; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm; 屏蔽連接電纜: 不連接螢幕



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色