

E12351

帶插座連接電纜


ADOAH050MSS0005K05



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC548

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點；屏蔽的電纜
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	236
尺寸	[mm]	28 x 15 x 38
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		不鏽鋼

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E12351



帶插座連接電纜

ADOAH050MSS0005K05

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 黑色, Ø 5.3 mm, 屏蔽; 5 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 不鏽鋼; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 1.0...1.5 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



連接



芯線顏色:

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色