


E12387

帶插座連接電纜

ADOGH080VAS0025E08



應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	2

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量	[g]	1612.5
尺寸	[mm]	15 x 15 x 46
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E12387



帶插座連接電纜


ADOGH080VAS0025E08

電氣連接

電纜：25 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.9 mm; 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm



連接

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

顏色符合DIN47100標準

芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色