E17321


應用於閥門緻動器的目標凸輪

Puck/IND/bk/53/8

停產產品 - 存檔登録

替代產品: E12517 + E12526

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



應用		
設計		應用於氣動致動器或手動操作閥的機械介面 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
機械技術數據		
重量	[g]	43.4
凸輪直徑	[mm]	53
孔間隔	[mm]	80
閥門驅動的軸高度	[mm]	20
可能的開關標誌位置數量		8
材質		凸輪: PA 6 黑色; 螺栓: 不鏽鋼(1.4302)
附件		
供貨範圍		內六角頭螺絲: 1 x M6 x 16, 具墊圈
		埋頭螺絲: 2 x M5
		方向指示: 2, 黃色
		方向指示: 2, 黑色
		保護板: 1, 黃色
		保護板插頭: 4, 黑色
注釋		
包裝單位		1 件數