


E17324



應用於閥門緻動器的目標凸輪

PUCK/IND/BK/65/8



應用

設計

應用於氣動致動器或手動操作閥的機械介面 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械技術數據

重量	[g]	62.9
凸輪直徑	[mm]	65
孔間隔	[mm]	80
閥門驅動的軸高度	[mm]	30
可能的開關標誌位置數量		8
材質	凸輪: PA 6 黑色; 螺栓: 不鏽鋼(1.4302)	

注釋

包裝單位

1 件數