

E17326




應用於閥門緻動器的目標凸輪

Puck/IND/rd/65/8

該產品即將/已停產

替代產品：E12517

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

設計

應用於氣動致動器或手動操作閥的機械介面 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械技術數據

重量 [g]

63

凸輪直徑 [mm]

65

孔間隔 [mm]

80

閥門驅動的軸高度 [mm]

30

可能的開關標誌位置數量

8

材質

凸輪：PA 6 紅色；螺栓：不鏽鋼(1.4302)

注釋

包裝單位

1 件數