


# E17327



應用於閥門緻動器的目標凸輪

PUCK/IND/8 PA6



<b>應用</b>	
設計	應用於氣動致動器或手動操作閥的機械介面 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
<b>機械技術數據</b>	
重量 [g]	60.9
凸輪直徑 [mm]	65
孔間隔 [mm]	80
閥門驅動的軸高度 [mm]	30
可能的開關標誌位置數量	3
材質	凸輪: PA 6 黑色; 螺栓: 不鏽鋼(1.4302)
<b>注釋</b>	
包裝單位	1 件數