


E18000

帶插座連接電纜

ADOGH040MKS0005X04



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 300 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-45...105
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	361.966
尺寸	[mm]	15 x 15 x 47
材質		TPE
成型體材料		TPE
滾花螺母的材料		鋅, 環氧鍍層
注釋		
包裝單位		1 件數

E18000



帶插座連接電纜


ADOGH040MKS0005X04

電氣連接


電纜: 5 m, TPE-S, 黑色; 4 x 0.75 mm² / AWG 18

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPE; 鎖定: 鋅, 環氧鍍層; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色