


# E18001



帶插座連接電纜

ADOGH040MKS0010X04



## 應用

特殊的性能

鍍金接點

## 電氣數據

工作電壓

[V]

< 300 AC/DC

## 工作條件

環境溫度

[°C]

-45...105

外殼防護等級

IP 68

## 機械技術數據

重量

[g]

361.966

尺寸

[mm]

15 x 15 x 47

材質

TPE

成型體材料

TPE

滾花螺母的材料

鋅, 環氧鍍層

## 注釋

包裝單位

1 件數

# E18001



## 帶插座連接電纜

ADOGH040MKS0010X04

### 電氣連接

電纜：10 m, TPE-S, 黑色；4 x 0.75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### 電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPE; 鎖定：鋅, 環氧鍍層；觸頭 接點：鍍金的



### 連接



芯線顏色：

|      |    |
|------|----|
| BK = | 黑色 |
| BN = | 棕色 |
| BU = | 藍色 |
| WH = | 白色 |