


E18015



帶插座連接電纜
ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 300 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...100
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	362.874
尺寸	[mm]	15 x 15 x 47
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
注釋		
包裝單位		1 件數

E18015



帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

電氣連接

電纜：10 m, PVC, 黑色；4 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點：鍍金的



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色