




1 O形環

應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[M]

< 600 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...100

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

63.503

安裝螺紋

1/2" NPT

材質

不鏽鋼 已鋁陽極氧化處理

成型體材料

不鏽鋼, 已鋁陽極氧化處理

注釋

包裝單位

1 件數

E18056



適配器插頭


RSTGB050VAS00.3-05

電氣連接

電纜: 0.3 m, PVC; 5 x 1.5 mm² / AWG 16

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8", 直型; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼, 已鋁陽極氧化處理; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

	芯線顏色:
GN =	綠色
GN/YE =	綠色/黃色
RD =	紅色
OG =	橘黃色
WH =	白色